

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2443 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	251144 HB7010-2
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2443 120408
