

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2485 080408
GTIN	4067263093596
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Inhalt	252070 HB7020-2
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2485 080408
