

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3500 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	260058 HB7120-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3500 09T304