

Garant**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3507 120404
GTIN	4067263096191
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Hauptanwendung	M
Inhalt	260158 HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Stückzahl	30

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3507 120404