

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2444 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	160 - 400 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Inhalt	251144 HB7020-2
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2444 120408
