

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2486 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Inhalt	252064 HB7035-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060408
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2486 060408
