

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2901 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	250052 HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Stückzahl	30
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3.25 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2901 09T308