

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2914 120416
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Beschichtung	beschichtet
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Schneidstoff	HM
Inhalt	250328 HB7140-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Stückzahl	30
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2914 120416