

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2820 11T308
GTIN	4067263095477
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Inhalt	260464 HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2820 11T308