

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2806 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Inhalt	260060 HB7035-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	50

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2806 09T308