

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2914 160616
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Stückzahl	30
Inhalt	250338 HB7140-2
Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160616
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Hauptanwendung	M
Beschichtung	beschichtet

Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2914 160616