

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3501 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	260052 HB7130-2
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060204
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3501 060204