

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3975 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251414 HBT130
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Vorschub f	0,15 - 0,45 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3975 160404