

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3937 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Inhalt	260363 HBT020
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50

Datenblatt

Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3937 070202