

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2488 080404
GTIN	4067263093589
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	252068 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2488 080404
