

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3937 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Inhalt	260376 HBT020
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
Stückzahl	50

Datenblatt

Sorte	HBTO20
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3937 070204