

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3977 160404
GTIN	4067263094784
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	251564 HBT130
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Beschichtung	TiCN
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404

Datenblatt

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3977 160404