

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2447 120412
GTIN	4067263093114
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	1,2 mm
Inhalt	251226 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2447 120412
