

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2489 060404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 060404
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Inhalt	252062 HB7035-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Eckenradius	1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 320 mm/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2489 060404
