



Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2807 09T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,2 mm
Inhalt	260148 HB7010-2
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T302
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2807 09T302