

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2492 080412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Inhalt	252210 HB7010-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 415 mm/min
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2492 080412
