

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2493 080412
GTIN	4067263093732
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2,75 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Inhalt	252210 HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2493 080412
