

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2807 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	260152 HB7010-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7010-2

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2807 09T308