

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2904 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	250050 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2904 09T304