

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2822 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 440 mm/min
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Inhalt	260458 HB7010-2
Stückzahl	50

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2822 11T302