

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2808 060202
GTIN	4067263095132
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Inhalt	260140 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2808 060202