

**Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3984 080404
GTIN	4067263095033
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Inhalt	252094 HBT130
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Sorte	HBT130

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3984 080404