

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3509 09T302 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Eckenradius                                 | 0,2 mm             |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 3,25 mm            |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2                  |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,15 mm            |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCMT 09T302        |
| Hauptanwendung                              | M                  |
| Toleranz                                    | M                  |
| Stückzahl                                   | 50                 |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 260 mm/min    |
| Inhalt                                      | 260148 HB7120-1    |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,4 mm/U     |

## Datenblatt

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Schnitttiefe $a_p$ | 0,2 - 4 mm                    |
| Sorte              | HB7120-1                      |
| Schnittbedingung   | kontinuierlich                |
| Spanbrecher        | VM                            |
| Produktart         | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3509 09T302