

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2823 070202
GTIN	4067263095408
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Inhalt	260449 HB7020-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Stückzahl	50

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2823 070202