



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2904 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	250060 HB7130-2
Vorschub f	0,15 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2904 120408