

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatten mittlere Bearbeitung 50 Stück, HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2450 120412
GTIN	4067263093121
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251226 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2450 120412
