

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2808 09T308
GTIN	4067263095217
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Hauptanwendung	P
Inhalt	260152 HB7020-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2808 09T308