



Dreh-Wendeschneidplatte VBMT 160404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: CA510



Bestelldaten

Bestellnummer	261182 CA510
GTIN	4960664699865
Artikelklasse	25E

Beschreibung

VBMT 160404 CA510 Sorte: CA510

Spanbrecher: HQ

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 140 - 450 m/min

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2 mm
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 450 m/min
Spanbrecher	HQ
Vorschub f	0,05 - 0,25 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Sorte	CA510
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen