



Vorteilspack WNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3987 080412
GTIN	4067263095125
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	252226 HBT130
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	2 - 6 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Beschichtung	TiCN
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Vorschub f	0,15 - 0,55 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412
Eckenradius	1,2 mm
Stückzahl	50

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MR
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3987 080412