

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3567 110302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110302
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Inhalt	261364 HB7120-1
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M

Datenblatt

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3567 110302