

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2917 160608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Inhalt	250334 HB7140-2
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Beschichtung	beschichtet

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 170 mm/min
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2917 160608