

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2452 150612
GTIN	4067263093299
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	251330 HB7020-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 150612
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	5,25 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,8 mm
Eckenradius	1,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2452 150612
