

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3502 09T304 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 2               |
| Toleranz                                    | M               |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten      |
| Schneidstoff                                | HM              |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 3,25 mm         |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,2 - 2,5 mm    |
| Vorschub f                                  | 0,1 - 0,3 mm/U  |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 70 - 230 mm/min |
| Beschichtung                                | beschichtet     |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CCMT 09T304     |
| Inhalt                                      | 260058 HB7140-2 |
| Hauptanwendung                              | M               |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,25 mm         |
| Eckenradius                                 | 0,4 mm          |

## Datenblatt

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Stückzahl        | 30                            |
| Sorte            | HB7140-2                      |
| Schnittbedingung | stark unterbrochen            |
| Spanbrecher      | VS                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3502 09T304