

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2823 11T304
GTIN	4067263095460
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	260462 HB7020-2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T304
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	50

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2823 11T304