

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2453 120408
GTIN	4067263093268
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4,25 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Inhalt	251324 HB7020-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2453 120408
