

**Vorteilspack SNMG Wendeschneidplatte Schrappen 50 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2453 120412
GTIN	4067263093282
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Eckenradius	1,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Inhalt	251326 HB7020-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120412
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Hauptanwendung	P
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Stückzahl	50
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2453 120412
