

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3502 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T308
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Inhalt	260060 HB7140-2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Stückzahl	30
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3502 09T308