

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2906 160608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Inhalt	250168 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2906 160608