

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2906 160612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250170 HB7120-1
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160612
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Toleranz	M
Eckenradius	1,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2906 160612