

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2619 120408
GTIN	4067263096313
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 3 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Inhalt	260221 HBT130
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Beschichtung	TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2619 120408