

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3947 110204
GTIN	4067263095804
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Stückzahl	50
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Beschichtung	TiCN
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min

Inhalt	261012 HBT020
Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3947 110204