

**Vorteilspack CCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3804 060204
GTIN	4067263097358
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Inhalt	260142 HU7310
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Beschichtung	unbeschichtet
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	N
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060204
Stückzahl	30
Toleranz	G

Datenblatt

Sorte	HU7310
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3804 060204