



Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2907 09T308
GTIN	4067263093794
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	250152 HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Stückzahl	30
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2907 09T308