

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2921 150604
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	250658 HB7120-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Sorte	HB7130-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2921 150604