

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3567 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Inhalt	261374 HB7120-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranz	M

Datenblatt

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3567 160408